

Draad-afkeur-ringkaliberset, Setinhoud: M3-M12



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 486065 M3-M12 |
| GTIN | 4045197329615 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

Voor metrische ISO-schroefdraad volgens DIN 2279–2299. Buiten-Ø gekarteld voor extra grip. Afkeurzijde rood gemarkeerd.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Inhoud:

Resp. 1 draadafkeur-ringkaliber nr. 486050
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Levering:

Inclusief robuuste houten box met beschermend schuimrubber.

Opmerking:

[_GoBack](#)
>Draadkalibers voor

Kalibratie: S14

Norm: DIN 13

Draadsoort: M

Technische beschrijving

| | |
|-----------|--------|
| Setinhoud | M3-M12 |
|-----------|--------|

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Norm | DIN 13 |
| Draadsoort | M |
| Verpakking | stevige box |
| Kalibratie | S14 |
| Producttype | Draad-afkeur-ringkaliberset |

Dienstverlening

| | |
|--|---------------|
| Kalibratie Draad-ringkaliberset Setinhoud M3-M12 | 011340 M3-M12 |
| Merken Laseropschrift Type | 018940 |
| DAkKS-kalibratie Draad-ringkaliberset Setinhoud M3-M12 | 019740 M3-M12 |
| DAkKS-kalibratie Draad-ringkaliberset Setinhoud M3-M12 | 020750 M3-M12 |
| Kalibratie Draad-ringkaliberset Setinhoud M3-M12 | 020740 M3-M12 |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g Schroefdraad M6 | 486050 M6 |
| Schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g Schroefdraad M5 | 486050 M5 |
| Schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g Schroefdraad M12 | 486050 M12 |
| Schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g Schroefdraad M10 | 486050 M10 |
| Schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g Schroefdraad M4 | 486050 M4 |
| Schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g Schroefdraad M8 | 486050 M8 |
| Schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g Schroefdraad M3 | 486050 M3 |
| Houten box voor draadringkaliberset | 486080 |