

Fijne schroefdraad Goedkeur-ringkaliber 6g, M × spoed: 12X1



Bestelgegevens

Bestelnummer	486110 12X1
GTIN	2050001037503
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

Toepassing:

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Schroefdraad	M12
Draadspoed	1 mm
Tolerantieklasse	6g
Kalibratie	L12

Tolerantieveld	g
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Draadsoort	MF
Norm	DIN 13
Kwaliteit	6
Producttype	Draad-goedkeur-ringkaliber

Dienstverlening

KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 20 mm	028600 20
DAkKS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100