


HOLEX**Lamellenslijpers (SiC), Korrel 80, Kop-Ø×kopbreedte: 30X10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 554660 30X10 |
| GTIN | 4045197240989 |
| Artikelklasse | 52E |

Omschrijving**Uitvoering:**

waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap. slijplamellen bestrooid met **siliciumcarbide-korrels (SiC)**. Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Korrelgrootte | 80 |
| Kopbreedte | 10 mm |
| Maximaal toerental | 25400 min ⁻¹ |
| Aanbevolen toerental | 16000 min ⁻¹ |
| Schacht-Ø | 6 mm |
| Kop-Ø | 30 mm |
| Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Slijpmiddelaanduiding | SiC |
| Productnaamattribuut | Korrel 80 |
| Producttype | Lamellenslijpers |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Steen | beperkt geschikt | | |
| Lakken | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |