

**Minislijpstift fijn, AD-AW, Type: ZY0205****Bestelgegevens**

Bestelnummer	551510 ZY0205
GTIN	4027497197828
Artikelklasse	56L

Omschrijving**Uitvoering:**

LUKAS-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. LUKAS-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor **rand- en vlakslijpen** en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk. Minislijpstiften met **gemengde korrel (AD-AW)** van normaal korund, edelkorund donkerrood en enkelkristalkorund wit (LUKAS-aanduiding NDW), korrel 100 (fijn). Keramische binding. Schacht-Ø 3 mm, schachtlengte 50 mm.

Toepassing:

Slijpstiften met hoge vormbestendigheid zijn bij voorkeur geschikt voor fijne bewerking en randbewerking van (**geharde**) **gereedschaps-** en **Cr-Ni-staalsoorten** in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Aanbevolen werksnelheid 10 – 30 m/s.

Technische beschrijving

Kop-Ø	2 mm
-------	------

Fijnheidsgraad	fijn
Schachtlengte	50 mm
Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	5 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	AD-AW
Producttype	Slijpstift