

**Fiberschijf ZF 714 zirkoonkorund (ZA), Ø 125 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566530 60
GTIN	4018875997413
Artikelklasse	56V

Omschrijving**Uitvoering:**

Trekvaste, maar zeer buigzame **ge vulkaniseerde fiber**. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.

Fiberschijven VSM ZF 714 met **hoog slijpvermogen** en goede standtijd. Koel slijpend. Speciaal voor gelegerde staalsoorten, non-ferrometalen en grijs gietijzer.

Korrel: **zirkoonkorund (ZA)**, met **sterk slijpende laag**.

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het **slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken** met grote **flexibiliteit**.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	60
Schijf-Ø	125 mm
Serie	#Vertanding ZF714
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA
Schuurmiddeldrager	Fiberschijf
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Boring-Ø	22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Maximaal toerental	12200 min ⁻¹
Producttype	Fiberschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

ISO-steunschijfmiddelhard/geprofileerd Buiten-Ø 117 mm	566670 117
ISO-steunschijfflexibel/glad Buiten-Ø 117 mm	566650 117
Steunschijfhard/geprofileerd Buiten-Ø 125 mm	566672 125