

Garant**Slijpstift grof, AR, Type: SP1320****Bestelgegevens**

Bestelnummer	550900 SP1320
GTIN	4045197239464
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor **rand- en vlaklijpen** en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk. Keramisch gebonden slijpstiften in **edelkorund roze (AR)**. Middelharde uitvoering. Grove korrel. Schachtlengte 40 mm.

Toepassing:

Voor de universele bewerking van **onlegeerd en laaglegeerd staal** en **gietstaal**. Aanbevolen werksnelheid 30 – 50 m/s.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	grof
Schachtlengte	40 mm
Kop-Ø	13 mm
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	20 mm
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A

Productnaamattribuut

AR

Producttype

Slijpstift