

**Fiberschijf normaal korund (A), Ø 125 mm, Korrelgrootte: 36****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 566510 36     |
| GTIN          | 4045197681010 |
| Artikelklasse | 52M           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

trekvaste, maar zeer buigzame **ge vulkaniseerde fiber**. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.

**HOLEX universele fiberschijf** voor het slijpen van alle metalen. Korrel: **Normaal korund (A)**.

**Toepassing:**

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 566670. Voor het **slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken** met grote **flexibiliteit**.

Maximale omtreksnelheid: 80 m/s

**Technische beschrijving**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Korrelgrootte                    | 36                    |
| Schijf-Ø                         | 125 mm                |
| Slijpmiddel                      | Normaal korund (A)    |
| Slijpmiddelaanduiding            | A                     |
| Schuurmiddeldrager               | Gevulkaniseerde fiber |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 %               |
| Productnaamattribuut             | Ø 125 mm              |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Opname                          | Roloc™ snelwisselsysteem |
| Boring-Ø                        | 22,23 mm                 |
| geschikt voor snelwisselsysteem | Roloc™                   |
| geoptimaliseerd voor materiaal  | Staal                    |
| Maximale omtreksnelheid         | 80 m/s                   |
| Maximaal toerental              | 12200 min <sup>-1</sup>  |
| Producttype                     | Fiberschijf              |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | beperkt geschikt |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| RVS                            | beperkt geschikt |                |          |
| GG(G)                          | beperkt geschikt |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| ISO-steunschijfmiddelhard/geprofileerd Buiten-Ø 117 mm | 566670 117 |
| Steunschijfhard/geprofileerd Buiten-Ø 125 mm           | 566672 125 |
| ISO-steunschijfflexibel/glad Buiten-Ø 117 mm           | 566650 117 |