


**Lamellenslijpborstel voor RVS, Korrel 150, Kop-Ø×kopbreedte: 40X15mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 554410 40X15  |
| GTIN          | 4045197377661 |
| Artikelklasse | 52E           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap. Slijplamellen bestrooid met **normaal korund (A)**. Met **sterk slijpende binding** voor VA-staalsoorten.

**Toepassing:**

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

**Technische beschrijving**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Aanbevolen toerental | 12000 min <sup>-1</sup> |
| Kopbreedte           | 15 mm                   |
| Korrelgrootte        | 150                     |
| Maximaal toerental   | 19100 min <sup>-1</sup> |
| Schacht-Ø            | 6 mm                    |
| Kop-Ø                | 40 mm                   |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Slijpmiddel           | Korund-slijpkorrel (A) |
| Slijpmiddelaanduiding | A                      |
| Productnaamattribuut  | Korrel 150             |
| Producttype           | Lamellenslijpers       |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geschikt         |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| RVS                            | geschikt         |                |          |
| Ti                             | beperkt geschikt |                |          |
| GG(G)                          | beperkt geschikt |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |