


**HOLEX****Lamellenslijpers (SiC), Korrel 150, Kop-Ø×kopbreedte: 60X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554680 60X30
GTIN	4045197241023
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap. slijplamellen bestrooid met **siliciumcarbide-korrels (SiC)**. Schacht-Ø 6 mm.

**Toepassing:**

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

**Technische beschrijving**

Kopbreedte	30 mm
Korrelgrootte	150
Aanbevolen toerental	8000 min <sup>-1</sup>
Maximaal toerental	12700 min <sup>-1</sup>
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	60 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)

Slijpmiddelaanduiding	SiC
Productnaamattribuut	Korrel 150
Producttype	Lamellenslijpers

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		