


**Lamellenslijpborstel (A), Korrel 120, Kop-Ø×kopbreedte: 40X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554700 40X20
GTIN	4045197241030
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
Lamellenslijpborstel met meermaals ingekeepte lamellen. Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

Met name geschikt voor het slijpen van contouren.

Technische beschrijving

Kopbreedte	20 mm
Aanbevolen toerental	12000 min ⁻¹
Maximaal toerental	19100 min ⁻¹
Korrelgrootte	120
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	40 mm
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)

Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	Korrel 120
Producttype	Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		