

**Lamellenslijpers Vlies / linnen, middel, Kop-Ø×kopbreedte: 40X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554920 40X20
GTIN	4045197241115
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap. Door de combinatie met schuurlijnen wordt het **slijpeffect** van het vlies **versterkt**. Schacht-Ø 6 mm.

**Toepassing:**

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

**Technische beschrijving**

Aanbevolen toerental	7500 min <sup>-1</sup>
Maximaal toerental	14000 min <sup>-1</sup>
Kopbreedte	20 mm
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	40 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
Korrelvergelijking	180 / 150
Fijnheidsgraad	middel

Productnaamattribuut	middel
Producttype	Lamellenslijpers

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		