


**HOLEX****Lamellenslijpborstel (A), Korrel 240, Kop-Ø×kopbreedte: 40X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554800 40X20
GTIN	4045197241054
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.  
Lamellenslijpborstel met meermaals ingekeepte lamellen. Schacht-Ø 6 mm.

**Toepassing:**

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

Met name geschikt voor het slijpen van contouren.

**Technische beschrijving**

Kopbreedte	20 mm
Korrelgrootte	240
Aanbevolen toerental	12000 min <sup>-1</sup>
Maximaal toerental	19100 min <sup>-1</sup>
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	40 mm
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)

Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	Korrel 240
Producttype	Lamellenslijpers

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		