



Fiberschijf Cubitron™ II (CER) 987C, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 60



Bestelgegevens

Bestelnummer	566481 60
GTIN	30051141276459
Artikelklasse	53F

Omschrijving

Uitvoering:

De **hoogrendement-slijpkorrels** in 3M™-producten bestaan uit nauwkeurig gevormde, keramische driehoeken, die optimaal gepositioneerd op de drager zijn aangebracht. **Aanzienlijk hogere afnamecapaciteit** bij zeer hoge standtijd en gelijkmatige oppervlakteafwerking. Extreem scheurvaste, maar zeer buigzame **ge vulkaniseerde fiber**. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.

Topschijf Cubitron™ II. Zeer grote afnamecapaciteit.

Het extra aangebrachte slijphulpmiddel zorgt voor koel slijpen zonder aanloopkleuren en vermindert het vollopen op smerende materialen.

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566690 / 566692. Dankzij de slijpkorrel met grote snijcapaciteit is **comfortabel, ergonomisch werken** met geringe aandrukkracht mogelijk. Met hun grote afnamecapaciteit vormen 3M™-fiberschijven een volwaardig alternatief voor afbraamschijven en lamellenslijpschijven.

Voor de bewerking van **edelstaal, aluminium, titanium** en nikkellegeringen.

Technische beschrijving

Gegevensblad

Korrelgrootte	60
Schijf-Ø	115 mm
Serie	Cubitron™II
Slijpmiddel	Cubitron™ II
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Schuurmiddeldrager	Gevulkaniseerde vezel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
Boring-Ø	22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Aluminium
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Maximaal toerental	13300 min ⁻¹
Producttype	Fiberschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Fiberschijven-steunschijfhard/geprofileerd Buiten-Ø 115 mm	566690 115
Fiberschijven-steunschijfflexibel/glad Buiten-Ø 115 mm	566692 115
Steunschijfhard/geprofileerd Buiten-Ø 115 mm	566672 115