

Fijne schroefdraad Goedkeur-penkaliber 6H, M × spoed: 55X1,5



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 486120 55X1,5 |
| GTIN | 2050001675750 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

Goed- en afkeurkaliber apart (DIN 2240, deel 2, vorm GE).

Toepassing:

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-----------------|
| Draadspoed | 1,5 mm |
| Schroefdraad | M55 |
| Tolerantieklasse | 6H |
| Tolerantieveld | H |
| Draadsoort | MF |
| Norm | DIN 13 |
| Kwaliteit | 6 |
| Kalibertype | Goedkeurkaliber |

| | |
|-------------|---------------------------|
| Kalibratie | L11 |
| Producttype | Draad-goedkeur-penkaliber |

Dienstverlening

| | |
|--|-----------|
| Kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm | 028500 60 |
| DAkKS-kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur maximale Ø 90 mm | 028540 90 |