

Pijpdraad Penkaliber, Schroefdraad: G3/8inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	486140 G3/8
GTIN	2050001035851
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.
Afkeurkalibers rood gemarkeerd.

Norm:

DIN EN ISO 228

Opmerking:

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Schroefdraad	G3/8
Schroefdraad-Ø	16,66 mm
Gangen per inch	19
Tolerantieklasse	A
Norm	DIN 228
Draadsoort	G
Tolerantieveld	A
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

Dienstverlening

DAkS-kalibratieDraad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90
KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 20 mm	028550 20