

Fijne schroefdraad Goedkeur-ringkaliber 6g, M × spoed: 48X2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	486110 48X2
GTIN	2050001041791
Artikelklasse	48B

Omschrijving**Uitvoering:**

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

Toepassing:

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	6g
Draadspoed	2 mm
Schroefdraad	M48
Kalibratie	L12

Kalibertype	Goedkeurkaliber
Tolerantieveld	g
Norm	DIN 13
Draadsoort	MF
Kwaliteit	6
Producttype	Draad-goedkeur-ringkaliber

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100
KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 60 mm	028600 60