

Fijne schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g, M × spoed: 8X0,75**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 486210 8X0,75 |
| GTIN | 2050001036025 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving**Uitvoering:**

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

Toepassing:

voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|---------|
| Tolerantieklasse | 6g |
| Draadspoed | 0,75 mm |
| Schroefdraad | M8 |
| Kalibratie | L12 |

| | |
|----------------|--------------------------|
| Tolerantieveld | g |
| Kalibertype | Afkeurkaliber |
| Norm | DIN 13 |
| Draadsoort | MF |
| Kwaliteit | 6 |
| Producttype | Draad-afkeur-ringkaliber |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm | 028640 100 |
| KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 20 mm | 028600 20 |