

## Pijpdraad Penkaliber, Schroefdraad: G1/2inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486140 G1/2
GTIN	2050001035868
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.  
Afkeurkalibers rood gemarkeerd.

**Norm:**

**DIN EN ISO 228**

**Opmerking:**

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Gangen per inch	14
Tolerantieklasse	A
Schroefdraad	G1/2
Schroefdraad-Ø	20,96 mm
Draadsoort	G
Norm	DIN 228
Tolerantieveld	A
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

## Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 60 mm	028550 60
DAkKS-kalibratieDraad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90