

**Fijne schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g, M × spoed: 14X1,5****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 486210 14X1,5 |
| GTIN          | 2050001036100 |
| Artikelklasse | 48B           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

**Toepassing:**

voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Opmerking:**

diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Draadspoed       | 1,5 mm |
| Tolerantieklasse | 6g     |
| Schroefdraad     | M14    |
| Kalibratie       | L12    |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Tolerantieveld | g                        |
| Kalibertype    | Afkeurkaliber            |
| Norm           | DIN 13                   |
| Draadsoort     | MF                       |
| Kwaliteit      | 6                        |
| Producttype    | Draad-afkeur-ringkaliber |

### Dienstverlening

|  |            |
|--|------------|
| KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 20 mm        | 028600 20  |
| DAkKS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm | 028640 100 |