

Fijne schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g, M × spoed: 16X1



Bestelgegevens

Bestelnummer	486210 16X1
GTIN	2050001036117
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

Toepassing:

voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Schroefdraad	M16
Draadspoed	1 mm
Tolerantieklasse	6g
Kalibratie	L12

Kalibertype	Afkeurkaliber
Tolerantieveld	g
Norm	DIN 13
Draadsoort	MF
Kwaliteit	6
Producttype	Draad-afkeur-ringkaliber

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100
KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 20 mm	028600 20