

**Lamellenslijpers Vlies (A), middel, Kop-Ø×kopbreedte: 50X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554960 50X20
GTIN	4045197241221
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de vlieslamellen rondom de as van het gereedschap. Schacht-Ø 6 mm.

Vlies met normaal korund (A). Zorgt voor een **gelijkmatige, matte finish**.

Toepassing:

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

Technische beschrijving

Aanbevolen toerental	6000 min ⁻¹
Kopbreedte	20 mm
Maximaal toerental	11000 min ⁻¹
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	50 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
Korrelvergelijking	180

Fijnheidsgraad	middel
Productnaamattribuut	middel
Producttype	Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		