

Fijne schroefdraad Goedkeur-penkaliber 6H, M × spoed: 60X2



Bestelgegevens

Bestelnummer	486120 60X2
GTIN	2050001675781
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

Goed- en afkeurkaliber apart (DIN 2240, deel 2, vorm GE).

Toepassing:

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Tolerantieklassse	6H
Draadspoed	2 mm
Schroefdraad	M60
Tolerantieveld	H
Norm	DIN 13
Draadsoort	MF
Kwaliteit	6
Kalibertype	Goedkeurkaliber

Kalibratie	L11
Producttype	Draad-goedkeur-penkaliber

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur maximale Ø 90 mm	028540 90
Kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60