

Fijne schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g, M × spoed: 10X1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	486210 10X1
GTIN	2050001036049
Artikelklasse	48B

Omschrijving**Uitvoering:**

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

Toepassing:

voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Schroefdraad	M10
Draadspoed	1 mm
Tolerantieklasse	6g
Kalibratie	L12

Tolerantieveld	g
Kalibertype	Afkeurkaliber
Norm	DIN 13
Draadsoort	MF
Kwaliteit	6
Producttype	Draad-afkeur-ringkaliber

Dienstverlening

KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 20 mm	028600 20
DAkKS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100