

**Lamellenslijpers Vlies golfvormig, fijn, Kop-Ø×kopbreedte: 80X50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554977 80X50
GTIN	4045197678874
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Sinusvormig gelegd schuurvlies zonder gesneden randen. Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Voor het **aanzetvrij matteren en polijsten**.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	7000 min ⁻¹
Aanbevolen toerental	4000 min ⁻¹
Kopbreedte	50 mm
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	80 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
Korrelvergelijking	280
Fijnheidsgraad	fijn
Productnaamattribuut	fijn

Producttype

Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		