

## Fijne schroefdraad Afkeur-penkaliber 6H, M × spoed: 55X1,5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486130 55X1,5
GTIN	2050001675897
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

**Goed- en afkeurkaliber apart (DIN 2240, deel 2, vorm GE).**

#### Toepassing:

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Opmerking:

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Tolerantieklasse	6H
Schroefdraad	M55
Draadspoed	1,5 mm
Draadsoort	MF
Norm	DIN 13
Tolerantieveld	H
Kwaliteit	6
Kalibertype	Afkeurkaliber

Kalibratie	L11
Producttype	Draad-afkeur-penkaliber

**Dienstverlening**

Kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60
DAkKS-kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur maximale Ø 90 mm	028540 90