

Pijpdraad Goedkeur-penkaliber, Schroefdraad: G1.1/2inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	486160 G1.1/2
GTIN	2050001035981
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.

Norm:

DIN EN ISO 228

Opmerking:

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	A
Schroefdraad-Ø	47,8 mm
Schroefdraad	G1.1/2
Gangen per inch	11
Tolerantieveld	A
Norm	DIN 228
Draadsoort	G
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L11
Producttype	Draad-goedkeur-penkaliber

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur
maximale Ø 90 mm

028540 90

Kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60
mm

028500 60