



Slijpstift fijn, SiC, Type: ZY2025



Bestelgegevens

Bestelnummer	551780 ZY2025
GTIN	4027497343522
Artikelklasse	56L

Omschrijving

Uitvoering:

LUKAS-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. LUKAS-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor **rand- en vlakslijpen** en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk. Slijpstiften van keramisch gebonden **SiC**, korrel 80 (fijn), met groot zelfscherp effect en open poriestructuur voor een verbeterde spaanafvoer. Schacht-Ø 6 mm, schachtlengte 40 mm.

Toepassing:

Voor het bewerken van **aluminium legeringen** en **zachte materialen (zachte metalen)**. Aanbevolen werksnelheid 25 – 40 m/s.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	fijn
Kop-Ø	20 mm

Schachtlengte	40 mm
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Productnaamattribuut	SiC
Producttype	Slijpstift