

Pijpdraad Goedkeur-penkaliber, Schroefdraad: G2inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	486160 G2
GTIN	2050001045980
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.

Norm:

DIN EN ISO 228

Opmerking:

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	A
Schroefdraad-Ø	59,61 mm
Gangen per inch	11
Schroefdraad	G2
Tolerantieveld	A
Norm	DIN 228
Draadsoort	G
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L11
Producttype	Draad-goedkeur-penkaliber

Dienstverlening

DAkS-kalibratieDraad-penkaliber goed- of afkeur
maximale Ø 90 mm

028540 90

KalibratieDraad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60
mm

028500 60