

**HOLEX****Lamellenslijpers Vlies (A), grof, Kop-Ø×kopbreedte: 30X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554950 30X20
GTIN	4045197679765
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de vlieslamellen rondom de as van het gereedschap. Schacht-Ø 6 mm.

Vlies met normaal korund (A). Zorgt voor een **gelijkmatige, matte finish**.

**Toepassing:**

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	14000 min <sup>-1</sup>
Aanbevolen toerental	7500 min <sup>-1</sup>
Kopbreedte	20 mm
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	30 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
Korrelvergelijking	100

Fijnheidsgraad	grof
Productnaamattribuut	grof
Producttype	Lamellenslijpers

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		