

Pijpdraad Goedkeur-ringkaliber, Schroefdraad: G1/2inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	486150 G1/2
GTIN	2050001035929
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.

Norm:

DIN EN ISO 228

Opmerking:

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Gangen per inch	14
Schroefdraad	G1/2
Tolerantieklasse	A
Schroefdraad-Ø	20,96 mm
Kalibratie	L12
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Tolerantieveld	A

Norm	DIN 228
Draadsoort	G
Producttype	Draad-goedkeur-ringkaliber

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Draadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100
Kalibratie Draadringkaliber Maximale Ø 60 mm	028600 60