

Fijne schroefdraad Afkeur-penkaliber 6H, M × spoed: 60X2



Bestelgegevens

Bestelnummer	486130 60X2
GTIN	2050001675927
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

Goed- en afkeurkaliber apart (DIN 2240, deel 2, vorm GE).

Toepassing:

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	6H
Draadspoed	2 mm
Schroefdraad	M60
Draadsoort	MF
Norm	DIN 13
Kwaliteit	6
Tolerantieveld	H
Kalibertype	Afkeurkaliber

Kalibratie	L11
Producttype	Draad-afkeur-penkaliber

Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60
DAkKS-kalibratieDraad-penkaliber goed- of afkeur maximale Ø 90 mm	028540 90