

## Fijne schroefdraad Goedkeur-penkaliber 6H, M × spoed: 50X2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486120 50X2
GTIN	2050001675729
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

**Goed- en afkeurkaliber apart (DIN 2240, deel 2, vorm GE).**

**Toepassing:**

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Opmerking:**

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Tolerantieklasse	6H
Schroefdraad	M50
Draadspoed	2 mm
Tolerantieveld	H
Draadsoort	MF
Norm	DIN 13
Kwaliteit	6
Kalibertype	Goedkeurkaliber

Kalibratie	L11
Producttype	Draad-goedkeur-penkaliber

**Dienstverlening**

DAkKS-kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur maximale Ø 90 mm	028540 90
Kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60