

Pijpdraad Afkeur-penkaliber, Schroefdraad: G1.1/2inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	486170 G1.1/2
GTIN	2050001036001
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.
Afkeurkalibers rood gemarkeerd.

Norm:

DIN EN ISO 228

Opmerking:

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	47,8 mm
Schroefdraad	G1.1/2
Tolerantieklasse	A
Gangen per inch	11
Draadsoort	G
Norm	DIN 228
Tolerantieveld	A
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibratie	L11
Producttype	Draad-afkeur-penkaliber

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur
maximale Ø 90 mm

028540 90

Kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60
mm

028500 60