

**Lamellenslijpers Vlies (A), grof, Kop-Ø×kopbreedte: 50X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554950 50X20
GTIN	4045197241184
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de vlieslamellen rondom de as van het gereedschap. Schacht-Ø 6 mm.

Vlies met normaal korund (A). Zorgt voor een **gelijkmatige, matte finish**.

**Toepassing:**

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

**Technische beschrijving**

Kopbreedte	20 mm
Aanbevolen toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Maximaal toerental	11000 min <sup>-1</sup>
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	50 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
Korrelvergelijking	100

Fijnheidsgraad	grof
Productnaamattribuut	grof
Producttype	Lamellenslijpers

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		