

## Pijpdraad Afkeur-penkaliber, Schroefdraad: G2inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486170 G2
GTIN	2050001045997
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.  
Afkeurkalibers rood gemarkeerd.

**Norm:**

**DIN EN ISO 228**

**Opmerking:**

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Tolerantieklasse	A
Schroefdraad	G2
Schroefdraad-Ø	59,61 mm
Gangen per inch	11
Norm	DIN 228
Draadsoort	G
Tolerantieveld	A
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibratie	L11
Producttype	Draad-afkeur-penkaliber

**Dienstverlening**

DAkS-kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur maximale Ø 90 mm	028540 90
Kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60