



Sisal-lappenschijven, 3-delige set, met impregnering voor het voorpolijsten, Ring-Ø: 100mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	555725 100
GTIN	4013349607300
Artikelklasse	56Z

Omschrijving

Uitvoering:

De **lappenschijven** zijn rond een metalen kern (opname) gewikkeld; **elke set bevat drie schijven**.

De lappenschijven van sisal en katoen zijn geïmpregneerd voor een hogere aangrijping, meer stabiliteit, langere standtijd en betere hechting van allerlei middelen. **Unipol®** Lappenschijf rond metalen kern (opname) gewikkeld.

Toepassing:

De lappenschijven kunnen in elk gewenste aantal en elke gewenste breedte worden aangebracht. Voor het gebruik van polijstpasta's. Van de voorpolitoerfase tot de hoogglansfase **van metalen** (omtreksnelheid ca. 25 – 30 m/s).

Lappenschijven van sisal en katoen, vooral voor het voorpolijsten (RVS, staal) en matten van non-ferrometalen.

Opmerking:

Spandoorns voor lappenschijven zie nr. 555785.

Technische beschrijving

Boring-Ø	20 mm
Reduceerring-Ø	10 mm

Reduceerring-Ø	14 mm
Reduceerring-Ø	16 mm
Ring-Ø	100 mm
Ringbreedte	20 mm
Producttype	Lappenschijf

Accessoires

PolijstpastastaafUnipol® Kleur WHITE	555740 WHITE
PolijstpastastaafUnipol® Kleur BLUE	555740 BLUE