

**ISO-steunschijf flexibel/glad, Buiten-Ø: 117mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566650 117
GTIN	2050001032171
Artikelklasse	52M

Omschrijving**Uitvoering:**

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.

Elastische speciale kunststof schotel voor **flexibel slijpen van contouren**. Ideaal voor korrelgrootte 60 en fijner.
Conform ISO.

Technische beschrijving

Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Geschikt voor schijf-Ø	125 mm
Buiten-Ø	117 mm
incl. spanmoer	ja
Producttype	Steunschijf