

**ISO-steunschijf flexibel/glad, Buiten-Ø: 172mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566650 172
GTIN	2050001032188
Artikelklasse	52M

Omschrijving**Uitvoering:**

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.

Elastische speciale kunststof schotel voor **flexibel slijpen van contouren**. Ideaal voor korrelgrootte 60 en fijner.
Conform ISO.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Geschikt voor schijf-Ø	180 mm
Buiten-Ø	172 mm
incl. spanmoer	ja
Producttype	Steunschijf