



## Bandschuurmachine GX, Type: 790131



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077610 790131
GTIN	4014586872018
Artikelklasse	03H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Modulair uit te breiden, krachtige bandschuurmachines voor kleine series.

- **Afneembare spaanopvang.**
- **Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.**

#### Opmerking:

Zie voor de schuurbanden nr. 558310 en nr. 558453-56.

### Technische beschrijving

Maximaal toerental 1e versnelling	3000 min <sup>-1</sup>
Bandlengte	2000 mm
Fabrikantnummer	GX 75
Bandbreedte	75 mm
Gewicht	75 kg
Energievoorziening	Netvoeding

Producttype

Bandschuurmachine

**Accessoires**

Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558454 36
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 120	558453 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 120	558454 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 120	558310 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 60	558310 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 80	558310 80
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 60	558454 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558453 36
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558456 36
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 80	558454 80
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 40	558310 40
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 60	558453 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 80	558453 80