

3M Scotch-Brite™

**Schuurvlies-klitschijf SC-DH, Ø 125 mm, Korrelvergelijking: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566925 100
GTIN	4046719061075
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefseldrager voor goede klithechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (**ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965**).

**Toepassing:**

Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965.

Voor het **finishen, matteren, gladmaken** met duidelijke ruwdieptevermindering en voor **lichte reinigings-** (bijv. verwijderen van aanloopkleuren) en **afbraamwerkzaamheden**.

**Opmerking:**

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. **567705 e.v.**

**Technische beschrijving**

Fijnheidsgraad	grof
Korrelvergelijking	100
Uitvoering	A coarse
Kleur	bruin

Schijf-Ø	125 mm
Serie	SC-DH
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Fabrikantnummer	SC-DH
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Schuurvlies

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Klitsteunschijf metcentering en schroefdraad M 14 Buiten- Ø 125 mm	566965 125
Klitsteunschijf metschroefdraad M 14 Buiten-Ø 125 mm	566960 125