

3M**Grofreinigingsschijf (SiC), CG-RD, Schijf-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566715 115
GTIN	40467197510510
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Zeer **grove vliesstructuur**, loopt ook bij dikke en zachte lagen niet vol. Flexibel vlieslichaam, ook ideaal voor het **bewerken van gewelfde vlakken**. Zorgt voor een zachte en gelijkmatige finish, bijzonder geschikt voor zichtbare vlakken.

Toepassing:

Voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil. Met **glasweefselschotel voor direct opspannen** op haakse slijpers.

Opmerking:

Grofreinigingsschijven voor rechte slijpers zie nr. 556270 e.v.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	11000 min ⁻¹
Aanbevolen toerental	5000 - 7000 min ⁻¹
Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	115 mm
Slijpmiddelaanduiding	SiC

Hardheidsgraad	middel
Fijnheidsgraad	zeer grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Vormbeschrijving	vlak
Productnaamattribuut	CG-RD
Maximale omtreksnelheid	60 m/s
Producttype	Grof reinigingsvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		