

**Fiberschijven-steunschijf hard/geprofileerd, Buiten-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566690 115
GTIN	4046719523832
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.

Harde, niet-vernietbare fiberschijven-steunschijf. Oplegvlak **fijn geprofileerd voor een optimale korrelondersteuning** bij rand- en vlakslijpen. Speciale kunststof met **zeer hoge temperatuurbestendigheid**. Ideaal voor **ruwe slijp- en afbraamwerkzaamheden** in korrelgrootte 36 tot 60.

Bovendien inclusief spanmoer 5/8 inch.

Technische beschrijving

Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Maximaal toerental	13300 min ⁻¹
Buiten-Ø	115 mm
Hardheidsgraad	hard
Producttype	Steunschijf