



## Klitssteunschijf met schroefdraad M 14, Buiten-Ø: 125mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	566960 125
GTIN	2050001030450
Artikelklasse	52M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hechtzijde met dubbel-T-haaksysteem, voor het betrouwbaar hechten van schuurvlies-klitschijven.

#### T.b.v.:

Voor klitschijven **zonder centergat**.

#### Let op:

Maximale omtreksnelheid op haakse slijpers **met klitschijven** 40 m/s.

### Technische beschrijving

Maximaal toerental	11000 min <sup>-1</sup>
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Buiten-Ø	125 mm
Producttype	Steunschijf