


Garant**Vliesschuurster, Ø 25 mm, Korrelvergelijking: 100**

Bestelgegevens

Bestelnummer	555912 100
GTIN	4045197674081
Artikelklasse	51E

Omschrijving

Uitvoering:

stervormig geplaatst schuurvlies met schroefdraadopname. Scheurvaste en robuuste vliesuitvoering, geen rafelvorming op snijkanten.

2-laags.

Toepassing:

voor het reinigen, afbramen en finisen van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals **boringen, binnendraad, buizen** en **verdiepingen**. Met spanstift nr. 555920 gebruiken.

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1 %

Maximaal toerental: 20000 min⁻¹

Fijnheidsgraad: grof

Kleur: groen

Technische beschrijving

Ø	25 mm
Fijnheidsgraad	grof
Kleur	groen

Korrelvergelijking	100
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 25 mm
Aanbevolen toerental	10000 min ⁻¹
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Spanstift Totale lengte 120 mm	555920 120
Spanstift Totale lengte 75 mm	555920 75