



Grofreinigingsschijf (SiC), Schijf-Ø: 115mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	566750 115
GTIN	4045197566102
Artikelklasse	52E

Omschrijving

Uitvoering:

Schijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Zeer **grove vliesstructuur**, loopt ook bij dikke en zachte lagen niet vol. Harde en agressieve vliesuitvoering voor **universele toepassing** op grote werkvlakken.

Toepassing:

Voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil. Met **glasweefselschotel voor direct opspannen** op haakse slijpers.

Opmerking:

Grofreinigingsschijven voor rechte slijpers zie nr. 556270 e.v.

Technische beschrijving

Aanbevolen toerental	5000 - 7000 min ⁻¹
Boring-Ø	22,23 mm
Maximaal toerental	11000 min ⁻¹
Schijf-Ø	115 mm
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Hardheidsgraad	hard

Fijnheidsgraad	zeer grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Vormbeschrijving	vlak
Maximale omtreksnelheid	60 m/s
Producttype	Grof reinigingsvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		