



Fiberschijven-steunschijf hard/geprofileerd, Buiten-Ø: 180mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	566690 180
GTIN	4046719523856
Artikelklasse	53M

Omschrijving

Uitvoering:

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.

Harde, niet-vernietbare fiberschijven-steunschijf. Oplegvlak **fijn geprofileerd voor een optimale korrelondersteuning** bij rand- en vlakslijpen. Speciale kunststof met **zeer hoge temperatuurbestendigheid**. Ideaal voor **ruwe slijp- en afbraamwerkzaamheden** in korrelgrootte 36 tot 60.

Bovendien inclusief spanmoer 5/8 inch.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Buiten-Ø	180 mm
Hardheidsgraad	hard
Producttype	Steunschijf