



Grofreinigingsschijf (SiC), Schijf-Ø: 125mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 566750 125 |
| GTIN | 4045197566133 |
| Artikelklasse | 52E |

Omschrijving

Uitvoering:

Schijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Zeer **grove vliesstructuur**, loopt ook bij dikke en zachte lagen niet vol. Harde en agressieve vliesuitvoering voor **universele toepassing** op grote werkvlakken.

Toepassing:

Voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil. Met **glasweefselschotel voor direct opspannen** op haakse slijpers.

Opmerking:

Grofreinigingsschijven voor rechte slijpers zie nr. 556270 e.v.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Aanbevolen toerental | 5000 - 7000 min ⁻¹ |
| Maximaal toerental | 10000 min ⁻¹ |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Schijf-Ø | 125 mm |
| Slijpmiddelaanduiding | SiC |
| Hardheidsgraad | hard |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Fijnheidsgraad | zeer grof |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Vormbeschrijving | vlak |
| Maximale omtreksnelheid | 60 m/s |
| Producttype | Grof reinigingsvlies |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Lakken | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |