

Schuurstrokenring 4-laags, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 80**Bestelgegevens**

Bestelnummer	555180 80
GTIN	2050001746610
Artikelklasse	56Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Ingekeept schuurlijnen 4-laags in een kern geperst. De onregelmatige inkeping maakt hoge flexibiliteit mogelijk. Met reduceerhulzen van Ø 19 naar 10 mm.

Toepassing:

Ontbramen, afronden en fijnslijpen van contouren of oppervlakken.

Opmerking:

Spandoorn nr. 555785 maat 10 gebruiken.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	80
Aanbevolen toerental	1900 min ⁻¹
Schijf-Ø	150 mm
Productnaamattribuut	Ø 150 mm
Aantal lagen	4
Producttype	Schuurstrokenring

Accessoires

Spandoorn Geschikt voor boring-Ø 10 mm

555785 10