

**Klitssteunschijf met centrering en schroefdraad M 14, Buiten-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566965 115
GTIN	5010027826946
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hechtzijde met dubbel-T-haaksysteem, voor het betrouwbaar hechten van schuurvlies-klitschijven.

**T.b.v.:**

**Met centrering** voor klitschijven nr. 566902 – 566950.

**Let op:**

Maximale omtreksnelheid op haakse slijpers **met klitschijven** 40 m/s.

**Technische beschrijving**

Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Maximaal toerental	12000 min <sup>-1</sup>
Buiten-Ø	115 mm
Producttype	Steunschijf