

**Fiberschijven-steunschijf flexibel/glad, Buiten-Ø: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566692 125
GTIN	4046719523818
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.

Elastische speciale kunststof schotel voor **flexibel slijpen van contouren**. Ideaal voor korrelgrootte 60 en fijner.

Bovendien met extra spanmoer 5/8 inch.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Geschikt voor schijf-Ø	125 mm
Buiten-Ø	125 mm
incl. spanmoer	ja
Producttype	Steunschijf